

## F-1123 テフロン® 加圧式ホルダーA型 PTFEⓄ

Teflon PTFE pressure holders A type

- オールテフロン®製加圧式バルブ付濾過器は、耐薬品性、耐熱性に優れており、半永久的に使用でき、組立、分解、洗浄が簡単にできます。肉厚も5%以上と厚くしてあります。
- 各部の連結は、ネジ止めで上下接続は、ガラス管、チューブ、ステンレス管等の差込み式です。(シール部は、パイトンになります。)
- 常用圧力…コードNo. -01~02は0.2MPa以下、-0.3~0.5は0.1MPa以下となります。

F-1123 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05
容 量 ml	300	500	1,000	2,000	3,000
管外径×内径×長さmm	60φ×50φ×200	81φ×65φ×200	86φ×70φ×300	114φ×98φ×300	118φ×100φ×400
上部チューブ外径mm	6φ	8φ	8φ	8φ	10φ
価 格					



## F-1124 テフロン® 加圧式ホルダーB型 (中圧用)PTFEⓄ

Teflon PTFE pressure holders B type

- オールテフロン®製の加圧式濾過器です。上部接続は、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の差込み式です。バルブはPFAバルブを使い、下部の摺り合せは共通になっています。テフロン®フィルターは別途になります。
- テフロン®フィルター……144頁をご覧ください。(シール部は、パイトンになります。)
- 常用圧力…コードNo. -01~02は0.2MPa以下、-0.3~0.5は0.1MPa以下となります。

F-1124 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05
容 量 ml	300	500	1,000	2,000	3,000
管外径×内径×長さmm	60φ×50φ×200	81φ×65φ×200	86φ×70φ×300	114φ×98φ×300	118φ×100φ×400
上部チューブ外径mm	6φ	8φ	8φ	8φ	10φ
共 通 摺 合 せ	15/25	15/25	19/28	19/28	29/32
価 格					




## F-1125 テフロン® 加圧式ホルダーC型 (中圧用)PTFEⓄ

Teflon PTFE pressure holders C type

- 上部接続が2ヶ所ついており、一方はサンプル注入ができます。テフロン®フィルター用サポートは、圧入になっております。テフロン®フィルターは別途になります。(シール部は、パイトンになります。)
- 常用圧力…コードNo. -01~02は0.2MPa以下、-0.3~0.5は0.1MPa以下となります。

F-1125 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05
容 量 ml	300	500	1,000	2,000	3,000
管外径×内径×長さmm	60φ×50φ×200	81φ×65φ×200	86φ×70φ×300	114φ×98φ×300	118φ×100φ×400
上部チューブ外径mm	6φ	8φ	8φ	8φ	10φ
共 通 摺 合 せ	15/25	15/25	19/28	19/28	29/32
価 格					



**■耐薬品性、耐熱性、耐候性に優れた加圧式ホルダーシリーズ**

**F-1126 テフロン®加圧式壺型ホルダー** (中圧用)PTFE®  
Teflon PTFE pressure holders

- オールテフロン®製の加圧式ホルダーです。耐熱性、耐薬品性に優れており、割れることがなく半永久的に使用できます。
- 管寸法は、上下のナットハーフジョイントを除いた寸法になり、管の肉厚も5%以上と厚くしてあります。
- 常用圧力…コードNo. -01~04は0.2MPa以下、-05~06は0.1MPa以下で御使用下さい。(シール部は、パイトンになります。)

F-1126 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05	- 06
容 量 <i>ml</i>	100	200	300	500	1,000	2,000
管内径 × 長さ <i>mm</i>	25φ × 230	35φ × 230	50φ × 200	65φ × 200	70φ × 300	98φ × 300
接続テフロン®チューブ	6φ × 4φ	6φ × 4φ	8φ × 6φ	8φ × 6φ	8φ × 6φ	10φ × 8φ
価 格						


**F-1127 テフロン®加圧式上下横型ホルダー** (中圧用)PTFE®  
Teflon PTFE pressure holders

- 上下横型は、上下接続の横部注入用にハーフジョイントを取り付けました。
- 常用圧力…コードNo. -01~04は0.2MPa以下、-05~06は0.1MPa以下で御使用下さい。又、テフロン®フィルター用サポート (目皿) は圧入になっています。(シール部は、パイトンになります。)

F-1127 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05	- 06
容 量 <i>ml</i>	100	200	300	500	1,000	2,000
管内径 × 長さ <i>mm</i>	25φ × 230	35φ × 230	50φ × 200	65φ × 200	70φ × 300	98φ × 300
接続テフロン®チューブ	6φ × 4φ	6φ × 4φ	8φ × 6φ	8φ × 6φ	8φ × 6φ	10φ × 8φ
価 格						


**F-1128 テフロン®加圧式二連型ホルダー** (中圧用)PTFE®  
Teflon PTFE pressure holders

- 上部接続二連型は、2種類の液体を注入する事ができます。容量300ml未満には、二連続接続が取り付けられません。
- 常用圧力…コードNo. -01~02は0.2MPa以下、-03~05は0.1MPa以下で御使用下さい。(シール部は、パイトンになります。)

F-1128 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05
容 量 <i>ml</i>	300	500	1,000	2,000	3,000
管内径 × 長さ <i>mm</i>	50φ × 200	65φ × 200	70φ × 300	98φ × 300	100φ × 400
接続テフロン®チューブ	8φ × 6φ	8φ × 6φ	8φ × 6φ	10φ × 8φ	10φ × 8φ
価 格					

## F-1129 テフロン®ロート PTFEⓄ

Teflon PTFE funnels

- テフロン®ロートは、目皿が圧入になっています。
- ▲テフロン®フィルターの気孔を御指定下さい。(別途)

F-1129 コード	- 01	- 02	- 03	- 04
ロート直径 <sup>mm</sup>	40φ	60φ	75φ	95φ
適用フィルター径 <sup>mm</sup>	10φ	20φ	30φ	40φ
足管外内径 <sup>mm</sup>	7φ×3φ	7φ×3φ	8φ×4φ	10φ×5φ
価 格				



## F-1130 テフロン®ロート摺合せ付 PTFEⓄ

Teflon PTFE funnels Ⓢ joint atleg

- ロート摺合せ付も目皿が圧入になっています。

F-1130 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05	- 06
ロート直径 <sup>mm</sup>	40φ	60φ	75φ	95φ		
適用フィルター径 <sup>mm</sup>	10φ	20φ	30φ	40φ		
共通摺り Ⓢ	15/25	15/25	19/28	15/25	19/28	19/28
価 格						



## F-1131 テフロン®ロート摺合せコック付 PTFE・PFAⓄ

Teflon PTFE&PFA funnels Ⓢ joint atleg PFA stop cock

- ロート摺合せバルブ付も目皿が圧入になっています。

F-1131 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05	- 06
ロート直径 <sup>mm</sup>	40φ	60φ	75φ	95φ		
適用フィルター径 <sup>mm</sup>	10φ	20φ	30φ	40φ		
共通摺り Ⓢ	15/25	15/25	19/28	15/25	19/28	19/28
価 格						



## F-1132 テフロン®ブナロート PTFEⓄ

Teflon PTFE funnels buchner type

- テフロン®ブナロートも目皿付になっています。

F-1132 コード	- 01	- 02	- 03	- 04
ロート直径 <sup>mm</sup>	40φ	60φ	75φ	95φ
ロート深さ <sup>mm</sup>	40	60	75	95
適用フィルター径 <sup>mm</sup>	40φ	60φ	75φ	95φ
容 量 ml	50	150	300	500
価 格				




**F-1133 テフロン® プフナロート摺合せ付 PTFE®**

Teflon PTFE funnels buchner ⌘ joint atleg

■ 共通摺合せ付プフナロートには、目皿が圧入されているため、フィルターをお求め下さい。☎……144頁をご覧ください。


F-1133 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05	- 06
ロート直径 <sup>mm</sup>	40φ	60φ		75φ		95φ
適用フィルター径 <sup>mm</sup>	40φ	60φ		75φ		95φ
共通摺り ⌘	15/25	15/25	19/28	15/25	19/28	19/28
価格						


**F-1134 テフロン® プフナロート摺合せコック付 PTFE®**

Teflon PTFE&amp;PFA funnels buchner ⌘ joint atleg PFA stop cock

■ 共通摺合せとバルブを取りつけてあります。フィルター用目皿が圧入されているため、フィルターを取り付けて御使用下さい。

F-1134 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05	- 06
ロート直径 <sup>mm</sup>	40φ	60φ		75φ		95φ
適用フィルター径 <sup>mm</sup>	40φ	60φ		75φ		95φ
共通摺り ⌘	15/25	15/25	19/28	15/25	19/28	19/28
価格						


**F-1135 テフロン® 円筒型ロート摺合せ付 PFA PTFE®**

Teflon PFA&amp;PTFE funnels cylindrical ⌘ joint atleg

■ 円筒型ロート本体は透明のテフロン®PFAを使い、接続カバーと摺合せ部は、テフロン®PTFEでできています。接続カバーと目皿が圧入になっています。

F-1135 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05
容量 ml	10	30	50	100	200
ロート内径 <sup>mm</sup>	10φ	14φ	15φ	20φ	26φ
ロート長さ <sup>mm</sup>	130	220	300	330	420
共通摺り ⌘	12/20	12/20	15/25	15/25	15/25
価格					


**F-1136 テフロン® 円筒型ロート摺合せ付 PTFE®**

Teflon PTFE funnels cylindrical ⌘ joint atleg

■ テフロン®円筒型ロート摺合せ付は、オールテフロン®PTFEになります。表以外の寸法も製作できます。

F-1136 コード	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05	- 06	- 07
容量 ml	100	200	300	500		1,000	
ロート内径 <sup>mm</sup>	25φ	35φ	50φ	65φ		76φ	
ロート長さ <sup>mm</sup>	230	230	200	220		300	
共通摺り ⌘	15/25	15/25	15/25	15/25	19/28	15/25	19/28
価格							

**F-1137 テフロン®ロート** PTFE◎  
Teflon PTFE funnels

■PTFE成型品

F-1137 コードNo.	- 04	- 05	- 06	- 07	- 08
ロート外径 $\varnothing_m$	33 $\phi$	52 $\phi$	75 $\phi$	105 $\phi$	155 $\phi$
足外径 $\times$ 全高 $\varnothing_m$	7.5 $\phi \times$ 50H	10 $\phi \times$ 85H	12 $\phi \times$ 110H	13.5 $\phi \times$ 170H	16 $\phi \times$ 200H
価 格					



**F-1138 テフロン®PFAファンネル** PFA◎  
Teflon PFA funnels

■PFA成型品


F-1138 コード	- 01
寸 法 $\varnothing_m$	86 $\phi \times$ 89H 先端外径13 $\phi \times$ 内径6.4 $\phi$
価 格	



**F-1141 テフロン®PFAロート** PFA◎  
Teflon PFA funnels

■PFA成型品

F-1141 コード	- 01
外 径 $\varnothing_m$	94 $\phi$
全 高	120L
肉 厚	3t
価 格	



足の部分 10 $\phi \times$  18 $\phi \times$  60L

